

アルミ製トーフ型箱用洗剤

アルクリーン

「アルクリーン」はアルミ素材を傷めず、豆乳などの汚れや硬化した付着物を簡単に除去することのできる、アルミ製トーフ型箱用洗剤です。

<標準使用倍率>

強力な汚れ: 5~10 倍希釈

通常の汚れ: 10~20 倍希釈

<使用方法>

①アルクリーンを水または温水で希釈し(標準希釈倍率 水 9:先剤 1)洗剤槽に浸漬します。

※汚れの付着・硬化状態により、希釈倍率を変えてください。

②1~5 分間放置し、洗剤槽から引き上げ、スポンジまたはブラシでこすります。

③その後、水または温水で洗い流して下さい。

<効果的な使用方法>

・希釈液の温度を高めると洗浄効果が上がります。

・浸漬時間に比例して、洗浄効果が上がります。

<使用上の注意>

・作業終了後は浸漬槽の蓋をしておいて下さい。(水分の蒸発を防ぐため)

・アルミ素材はほとんど傷めませんが、長時間浸漬したまま放置しないで下さい。

・脱脂力が強いので、手を荒らすことがありますから、手袋の着用をおすすめします。

<注意事項>

・飲用不可 万一飲み込んだ場合には、「水を飲ませる」「吐き出させる」等の処置をし、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。

・万一目に入ったときは、すぐ流水で5分以上洗ってから医師に相談して下さい。

・用途以外に使用しないで下さい。